






It is the owner/operator's responsibility to ensure that the gases and vapors are safely extracted and disposed of as a function of the risk. (H)



Ansicht ohne Pos. 10 gezeichnet
view without item. 10 shown



- | | | | |
|--------|--|--|----------|
| A) | Granulataustritt | pellet output | ø 75 |
| B) | Stromversorgung | power supply | |
| C1-C2) | Druckluftanschluss | compressed air connection | G 1/4" |
| | erf.Druck | required pressure | 4-8 bar |
| E) | Kühlwasserzulauf | cooling water inlet | G 3/4" |
| F) | Kühlwasserablauf | cooling water outlet | G 1" |
| G) | Frischwasserzulauf | fresh water inlet | G 1" |
| H) | Ableitung Entgasung | degassing outlet | JA 150 |
| I) | Kühlwasserzulauf | cooling water inlet | G 2" |
| J) | Kühlwasserablauf | cooling water outlet | G 2" |
| N1) | Frischwasserzulauf | fresh water inlet | G 3/4" |
| N2) | Frischwasserzulauf | fresh water inlet | G 1/2" |
| O1) | Wasserablauf | water outlet | G 1 1/4" |
| O2) | Wasserablauf | water outlet | G 1 1/2" |
| P) | Wasserüberlauf | water overflow | |
| Q) | Überkornabtrennung | oversize particle separation | |
| R) | Ablauf f. abgetrennte Restfeuchtigkeit | outlet for separated residual moisture | ø 1016 |
| X) | Kühlwasserzulauf | cooling water inlet | G 1 1/4" |
| Y) | Kühlwasserablauf | cooling water outlet | G 1 1/4" |

- Legende:


- | | | | |
|------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| 101 | Förderband | belt conveyor | FB-6000, 9000 |
| 102 | EDMCA Verfahrenseinheit | Redymac process combination | PC 409 TIVE |
| 301 | Behälterwasserteiche | water system for vacuum pump | BW-500, 500 |
| 302 | EDMCA Rückspülung | EDMCA backflush | SW-4, 470 TIVE |
| 401 | Heißluftback-Granulierung | hot die face pelleiser | HG-150, 400 |
| 601 | Granulat-Entwässerungssieb | pellet dewatering screen | GS-1520 |
| 811 | Wasserpumpenstand | water pump station | WP-350 |
| 1201 | Granulat-Zentrifugal Trockner | pellet drying centrifuge | GZ-350, 400 |
| 1301 | Granulattransportsystem | pellet transport system | FG-10 |
| 1302 | Ababsackstation | bag fill unit | |

- Schaltsch

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----|
| II.) Schaltschrank _____ | control cabinet _____ | +P2 |
| III.) Bedienpult _____ | control desk _____ | +P1 |

	*	**
min.	3000	4500

THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN. (DIN ISO 16016)



Für Reparatur und Wartungsarbeiten ist an allen Maschinenpositionen ein Zugangsbereich von mindestens 600mm zu berücksichtigen.

An access area of at least 600mm should be considered on all machine components for repair and maintenance work.

Bei allen Betriebs- und Kühlwasserzuleitungen ist zwischen den anlagenseitigen Anschlüssen und den kundenseitigen Anschlußleitungen ein flexibler Schlauch oder Kompensator anzubringen, da sonst Schäden an Bauteilen der Wasser-Kreisläufe auftreten können!

All inlets of operating and cooling liquids have to be equipped with flexible hoses or compensators between the connections at the machine and custom supplied main. Otherwise damages at the water circuits can arise!

Oberflächen R			ReadyMac			Maße ohne			Schweiß-			Maßstab 1:50		Fertig-Stw		kg	
~	exakte	√				Toleranzangabe			korrektur			Werkst.		Wfr.			
	50	N 12				DIN 7168			nach DIN 870-A	DIN-Nr.		Status Freigegeben					
	25	N 11								Benennung		Aufstellungsplan layout plan					
	12,5	N 10				Datum	Name										
	6,3	N 9				Bearb.	1.12.2024	DUKIC									
	3,2	N 8				Gepr.											
	1,6	N 7				Norm.											
	0,8	N 6				Abst.											
	0,4	N 5				Type	Readymac			Zeichn.-	10244996	A1	Blatt-Nr.				
	0,2	N 4					500						1				
	0,1	N 3								Index	0			Anz: 1			
	0,05	N 2								Ers. f. -		Ers. d. -					
~~~~~	0,025	N 1				And-Ind.	kommt vor	Datum	Name	Urspr. -							